

**TESA****Bärbar längdmätare, Typ: T10****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 434716 T10    |
| GTIN         | 7630041114775 |
| Artikelklass | 45A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Robust bärbar displayenhet med skal- och siffermarkeringar för induktiv mätprobsats. Tydlig och felfri avläsning tack vare mycket detaljerad skala. 5 olika zoomlägen. Mycket lång drifttid på över 300 timmar. Optimal hantering tack vare ergonomisk design och Soft-Touch-yta.

**Funktion:**

Nollställning (offset), +A, -A, minnesfunktion, Max, Min, Max-Min, mätning med gränsvärden, datautskrift, ASCII-kommandon. Idealisk för stationär och mobil användning i verkstad och vid tillverkning. IP63: Skydd mot strilande vatten med upp till 60° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**Användningsdata:**

Displayenhet för induktiv mätspets från TESA.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 4 st batterier nr 081561 storlek LR6.

**Specialtillbehör:**

Fjärrkontroll nr 498916 Sändare, datakabel nr 498918, programvara nr 498925; 498926.

**Teknisk beskrivning**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| felgräns för sifferindikeringen | 0,1 % |
|---------------------------------|-------|

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Bredd                                   | 100 mm                               |
| Längd                                   | 170 mm                               |
| vikt                                    | 0,5 kg                               |
| höjd                                    | 38 mm                                |
| maximal upplösning                      | 0,1 µm                               |
| Inställbar skalgradering                | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm |
| Antal anslutningar för induktiva givare | 1                                    |
| mätområde                               | ±5 till ±5000 µm                     |
| IP-skyddsklass                          | IP 63                                |
| Energiförsörjning                       | Batteridrivnen                       |
| omkopplingsbar avläsning                | mm / tum                             |
| datautgång                              | USB-gränssnitt                       |
| datautgång                              | TESA Link Connector TLC              |
| datautgång                              | Digimatic-gränssnitt                 |
| Produktslag                             | Displayenhet                         |

## Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/434716-T10>