

Garant**SNMG rezalna obračalna ploščica grobo struženje 50-delna, HB7130-2,
Velikost: 120412****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2951 120412
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	4:25 mm
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,8 mm
Vsebina	251326 HB7130-2
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120412
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 mm/min
Radij rezila	1,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
število kosov	50

Podatkovni list

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Globina reza a_p	1,5 - 7 mm
Podajanje f	0,2 - 0,55 mm/v
Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2951 120412