

**Soufflette, plastique, avec tuyau fixe, Longueur tuyau de soufflage: 90mm****Données de commande**

N° commande	080250 90
GTIN	2050000970252
Classe d'article	08A

Description**Exécution:**

Soufflettes avec débit d'air réglable progressivement, poids réduit, options de suspension flexibles et maniement aisé.

Utilisation:

Pour une hausse des performances, une amélioration de la rentabilité et une augmentation de la sécurité des installations pneumatiques industrielles.

Livraison:

Avec raccord en acier 080290 réf. 1/4.

Remarque(s):

La série 320 CEJN est conforme à l'Eurostandard 7.6 (Ø nominal 7,6 mm, profil européen) et compatible avec tous les systèmes courants.

Description technique

Longueur tuyau de soufflage	90 mm
Débit	500 l/min
Type de produit	Pistolet

Accessoires

Garde, transparente pour soufflettes Ø ext. 100 mm	080256 100
Jeu de buses de tuyau et silencieuses	080257
Kit support magnétique série	080261
Raccords avec filetage extérieur Jeu de 5 pièces Filetage extérieur du raccord 1/4 pouce	080290 1/4