

Garant**Sleutel voor binnenzeskantbouten, met kogelkop, verchroomd, Zeskant: 2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	626082 2
GTIN	4062406570316
Artikelklasse	61C

Omschrijving**Uitvoering:**

Gebogen schacht; optimale sleutellengtes. Met kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.

Hex-Plus vanaf gr. 2 mm.

Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), oppervlak verchroomd.

Technische beschrijving

Zeskant	2 mm
Oppervlak	verchroomd
Sleutellengte	56×16 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Klemfunctie	nee
Kogelkop aan het lange been	ja
Hoek van 100 graden	nee
Lange uitvoering	nee
Producttype	Schroevendraaier

