

**Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane, sześciokąt: 2,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	627200 2,5
GTIN	4013288018793
Klasa artykułu	63F

Opis**Wykonanie:**

Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do **30°**.
stal chromowo-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), **profil Hex-plus**, zapobiega odkształcaniu łbów śrub i przenosi większy moment obrotowy, powierzchnia chromowana.

Opis techniczny

długość ramion	112×18 mm
powierzchnia	chromowana
sześciokąt	2,5 mm
oznaczenie producenta	950 PKL
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkręta trzpieniowe, 6-kątne
wersja długa	tak
Rodzaj produktu	Wkręta

Akcesoria

Uchwyt z tworzywa sztucznego do wkrętaków kątowych 6-kątnych liczba uchwytów 9

627255 9