

Fodstykke med strøm, Højde 800 mm, Type: DE**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927062 DE
GTIN	4062406755515
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

I stålrør, 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelgennemføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.

Leveringsomfang:

Fodstykke med to Schuko-stikkontakter med monteringsmateriale, uden kabelføring.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Fodstykker uden bagvæg eller kabinet kræver knudeblik nr. 927122 til stabilisering. Højden svarer til underkanten af arbejdspladen.

Færdigmonterede filebænke skal sikres mod at kunne vælte.

Teknisk beskrivelse

Bredde	50 mm
Passer til pladedybde	750 mm
Stikkontakt type	F

Energiforsyning	Med kabel
Dybde	700 mm
Højde	800 mm
Nom. strøm	16 A
Nominel spænding	250 V
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktnavnsegenskab	Højde 800 mm
Produkttype	Energimodul

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/927062-DE>