

Garant**TCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7120-1, Veľkosť: 16T308****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3543 16T308
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Počet kusov	50
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T308
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,5 mm
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Obsah	260958 HB7120-1
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 290 mm/min
Počet výmien/rezných hrán	3
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM

Technický list

Typ	HB7120-1
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	VS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3543 16T308