


**Stållineal, bøjelig, smal, rustfri, matteret, 20 stk., Samlet længde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG4602 150
GTIN	4069515042628
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

I **rustfrit** fjederbåndstål. Tydelige, elektrolytisk påførte, sorte delestreger og tal med glat overflade. Let at aflæse. Afrundede kanter, der beskytter mod skader. Overkant med ½ mm-delning og underkant med 1 mm-delning.

Leveringsomfang:

20× stållineal bøjelig nr. 461800 str. 150.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit, bredde	13 mm
Tværsnit, tykkelse	0,5 mm
Kalibrering	F8
Længde	150 mm
Norm	EG II
Materiale	Specialstål, INOX
Produkttype	Lineal
USP1	Stållineal, bøjelig, smal, rustfri, matteret, 20 stk.

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG4602 150
