

Garant**Plăcuță amovibilă VBMT cu prelucrare medie 50 buc., HB7140-2, Dimensiuni: 110304****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3563 110304
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 mm/min
Toleranță	M
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Cuprins	261224 HB7140-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110304
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	M
Număr de bucăți	50
Numărul de schimbări / tășuri	2

Fișă de date

Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	1,75 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Strat de acoperire	acoperit
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfârșământor de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3563 110304