

Garant**WNMG vendeskærsplatte, sletbearbejdning 30 stk., HB7140-2, Størrelse: 080408****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2978 080408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	6
Antal stk.	30
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	2,75 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 mm/min
Indhold	251964 HB7140-2
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Belægning	belagt
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde $a_{p \min}$	0,55 mm
Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Type	HB7140-2
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	VS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2978 080408