

Mitutoyo**Micrometro, Intervallo di misurazione: 25-50mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	420540 25-50
GTIN	4946368543376
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.

Stelo temprato e rettificato. Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti. Tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Con frizione ad alta sensibilità combinata per utilizzo con una sola mano o su supporto.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Peso	0,4 kg
Ø Tamburo graduato	18 mm
Esecuzione superficie di contatto	Con riporto in metallo duro
Ø Stelo	6,35 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm

Campo di misura	25 - 50 mm
Risoluzione	0,01 mm
Taratura	B2
Norma	ISO 3611
Scostamento di misura E MPE	$\pm 2 \mu\text{m}$
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/420540-25-50>