



Alu / acél popszegecs, nagy kiszerezés, Szegecs Ø / szár hossza (D / L): 3/6mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	771000 3/6
GTIN	4007081300131
Árucikk kategória	74D

Leírás

Kivitel:

A popszegecsek biztosítják az eltérő, valamint érzékeny anyagok tartósan biztonságos összeillesztését, még egyik oldali hozzáférés esetén is.

Fejalak: lapos kerek fej = FK; nagy fej = K.

A szabványosított popszegecs legalapvetőbb jellemzőit különböző DIN EN ISO szabványok határozzák meg. Ezek a jellemzők elsősorban geometriai méreteket és mechanikai tulajdonságokat tartalmaznak. A kötőelem további tulajdonságait, mint például az anyagkínálatot és a felületi bevonatot a szabványok nagyon általánosan határozzák meg és a választás a gyártót illeti meg. A popszegecs jellemzőire vonatkozó előírások szigorúan korlátozzák a kapcsolódási paraméterek tűréseit és a megvalósítható követelményeket. A DIN EN ISO szerinti popszegecsek mindig fix alkatrészekhez készülnek.

Felhasználás:

Standard alkalmazások.

Alapanyag:

Üreges szegecs – alumínium ötvözet; szegecs túske – acél, horganyzott.

Ajánlás:

GESIPA® popszegecsek – hüvelykujj szabály:

Anyagvastagság + szegecsszár átmérő = szegecsszár hossza

Példa:

Anyag: 3 mm lemez + 3 mm lemez + 4 mm furat = 10 mm szegecsszár hossz > 4 × 10
popszegecset eredményez.

Műszaki leírás

Szorítási tartomány	2,5 - 3,5 mm
Üreges szegecs átmérője D	3 mm
Furat átmérő	3,1 mm
Üreges szegecs anyaga	Alumínium ötvözet
Szegecstüske anyaga	Horganyzott acél
Üreges szegecs hossza L	6 mm
Fejalak	FK
Szegecsek száma (darab)	500
Termék fajtája	Szegecs