

Garant

Rolbandmaat 10 st., Lengte: 3m



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG4603 3
GTIN	4069515042666
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Een bijzonder hoogwaardige rolbandmaat met een behuizing van glasvezelversterkte polyamide en automatische terugloop.

Voor een perfecte grip zijn de contactvlakken en stopknop bekleed met **2-componenten-Haptoprene**.

Glijlagers met teflon zorgen voor zachte glijeigenschappen en een buitengewoon lichte loop. **Innovatieve demper** van speciaal rubber absorbeert de energie van de terugslag en ontziet de pols.

Ingezet aluminium profiel aan de onderzijde voor een nauwkeurige positionering.

Een speciale kleurloze lak beschermt de band effectief tegen slijtage. De extra ontspiegeling zorgt voor een goed zicht onder alle lichtomstandigheden.

mm-verdeling

Levering:

10x rolbandmaat nr. 461900 gr. 3.

Technische beschrijving

Behuizing breedte	26 mm
Bandlengte	3 m
Behuizing lengte	62 mm

Gegevensblad

Bandbreedte	13 mm
Kalibratie	G1
Behuizing hoogte	59 mm
Norm	EG II
Producttype	Meetband
USP1	Rolbandmaat

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG4603 3