

Garant**Wytaczaku Master Mute A.. SDUCR 93°, do płytek skrawających DC..., prawa****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265014 08/07
GTIN	4069515024594
Klasa artykułu	29E

Opis**Wykonanie:**

Chwyt okrągły bez powierzchni zaciskowej. Chwyt wzmacniany węglnikami spiekanyymi.

wskazówka:

Możliwe skrócenie wytaczaka do długości $L_{min.}$. Stosować **wyłącznie z chłodzeniem wewnętrznym** (odporność na temperaturę do maks. 100°C).

Opis techniczny

Ø chwytu D_s	8 mm
długość całkowita L	128 mm
śruby mocujące	269028 38
Przesunięcie osi L_3	8 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
wielk. płytki	7 mm
Długość wysięgu L_1	88 mm
kod ISO uchwytu	A08X SDUCR/L07
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	13 mm
Seria	Master Mute
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Norma	norma zakładowa
gwint przyłączeniowy	M7×0,5

Karta danych

rodzaj zastosowania	prawe
kształt chwytu	stal
Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Wytaczak