

Garant**Pachet promoțional plăcuțe amovibile pentru strunjire de canelare 30 bucăți HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2731 2
GTIN	4067263097181
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Sfârâmător de așchii pentru Ø mici și reducerea forței de așchiere.

Aplicație:

Pentru lame de retezare Cod 273551 – 273558.

Descriere tehnică

Cuprins	273701 2
Lățime de canelare w	2 mm
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,05 - 0,15 mm/rot
Domeniu de aplicare	Canelare radială interioară
Toleranță lățime de canelare w	±0,03 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	50 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	80 m/min	K
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
întrerupt	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2731 2