HOLEX

Barre d'alésage pour usinage de gorges, droite, ⌀ queue DS: 20mm

Données de commande

N° commande	278023 20
GTIN	4062406381639
Classe d'article	22B

Description

Exécution:
Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm). Pour plaquettes de tronçonnage 278029 – 278036.

Description technique

⌀ pré-perçage min. D_{min}	16,5 mm
t_{max} Usinage intérieur	5 mm
Longueur totale L	200 mm
Largeur de gorge w	3 mm
Largeur de gorge w	4 mm
Vis	279816 5 (TX20; 5 Nm)
Déport L_3	8 mm
Longueur de col L_1 porte-outils en retrait	30 mm

∅ queue D_s	20 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Barre d'alésage

#Produits adaptés

https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/278023-20