

**Automatisk svejsemaske, Farve: BLACK****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	097959 BLACK
GTIN	4062406720070
Artikelklasse	02K

Beskrivelse**Udførelse:**

takket være den robuste konstruktion yder den automatiske svejsemaske i klassisk design en **pålidelig beskyttelse**. Den egner sig til mange **forskellige svejseopgaver**. Hovedbåndet kan nemt indstilles individuelt til enhver hovedform. Med **udskiftelige forsatsblade**. Følsomheden kan indstilles trinløst. Kan kombineres med andre personlige værnemidler som f.eks. beskyttelsesbriller eller partikelfiltermasker.

- **Mørke beskyttelsestrin: 9-13.**
- **Lyst trin: 4. Med lithium-batteri 3V CR2450 (levetid på 1500 timer).**
- **Synsfelt svejsefilter: 53 × 96 mm.**

Norm:

EN175:B; EN 379; EN 166:BT

Leveringsomfang:

Automatisk svejsemaske inkl. et udvendigt forsatsblad.

Teknisk beskrivelse

Strømforsyning	Batteridrevet
Klassificering iht. EN 379	1/1/1/2

Aktiveringstid fra mørk til lys	100 - 1000 ms
Energiforsyning	Batteridrevet
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2450
Aktiveringstid fra lys til mørk	0,1 ms
Nominel spænding	3 V
Antal medfølgende batterier	1
Produkttype	Svejsemaske

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/097959-BLACK>