

Garant**Master Mute boorstang A.. SDUCL 93°, voor wisselplaten DC., links****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265015 32/11
GTIN	4069515024785
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

Opmerking:

Verkorting van de boorstang tot een lengte van $L_{\min}$ mogelijk. Gebruik **alleen met inwendige koeling** (temperatuurbestendigheid tot max. 100 °C).

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	192 mm
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	288 mm
ISO-code houder	A32X SDUCR/L11
Onderlegplaatschroef	269013 8
Middenverplaatsing L_3	22 mm
Instelhoek κ	93 graden
Onderlegplaat	269005 18
Norm	Fabrieksnorm
Wisselplaatschroevenset	269028 50
Schacht-Ø D_s	32 mm
Serie	Master Mute
Minimale voorboor-Ø $D_{\min}$	40 mm

geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
L _{min}	192 mm
Draadaansluiting	G1/2
Inzetsoort	links
Schachtvorm	Staal
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Boorstang

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/265015-32/11>