

Garant

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 7mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	631029 7
GTIN	4062406060459
Klasa artykułu	61A

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem **HT-drive** nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. Cienkie ścianki do prac również w trudno dostępnych miejscach. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

wskazówka:

Nasadki 6-kątne do kluczy nasadowych GARANT i HOLEX dostępne również w rozmiarach calowych (GARANT: nr 631032; HOLEX: nr 631022).

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	10,8 mm
długość	25 mm

Karta danych

rozwartość klucza	7 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy