

**Voordeelsverpakking snelkoppeling met buitendraad****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG0170 1/4
GTIN	4067263138051
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Snelsluitingskoppelingen NW 7,2. Doorstromingscapaciteit 1000 l/min (lucht). Materiaal messing (blank). Bedrijfsdruk: PN 35 bar/temperatuur: -20 °C tot +100 °C.

Kenmerk:

Inhoud 5 stuks

Technische beschrijving

Maximale werkdruk	35 bar
Doorstroomwaarde	1000 l/min
Aansluit-buitendraad	1/4 inch
Producttype	Koppeling

Accessoires

Snelkoppelingmet buitendraad Aansluit-buitendraad 1/4
inch

080170 1/4