

Garant

**Vyměnitelná břitová destička TCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7130-2,
Velikost: 16T308**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3547 16T308
GTIN	4067263096917
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	3
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T308
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4 mm
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 mm/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	M

Technický list

Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Obsah	260988 HB7130-2
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3547 16T308