

**Blaaspistool, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080120 ALU
GTIN	4047322129213
Artikelklasse	08A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Universeel passend**, tot 10 bar werkdruk. Met 1,5 mm standaardspuitnippel.

**Levering:**

Inclusief steeknippel nr. 080157 maat 1/4 inch en slangtule 9 mm.

**Opmerking:**

Geschikte blaaspistoolhouder zie nr. 955750 e.v.

Maximale werkdruk: 10 bar

Doorstroomwaarde bij 6 bar: 250 l/min

**Technische beschrijving**

Type	ALU
Maximale werkdruk	10 bar
Materiaal	Aluminium
Doorstroomwaarde bij 6 bar	250 l/min

---

## Accessoires

Mondstuk voor blaaspistool ALU Type 150	080132 150
Mondstuk voor blaaspistool ALU Type VARIO	080132 VARIO
Mondstuk voor blaaspistool ALU Type SILENT1	080132 SILENT1
Mondstuk voor blaaspistool ALU Type SILENT2	080132 SILENT2