

Kontrolinių kaiščių rinkinys medinėje dėžutėje 1 tolerancijos klasė, Tipas: 41**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	483800 41
GTIN	2050001046703
Produktų klasė	48A

Aprašymas**Modelis:**

Iš aukštos kokybės plieno, grūdintas (60 ± 2 HRC) ir atleistas. Matavimo strypų rinkiniai tvarkingai ir aiškiai sudėlioti medinėje dėžutėje, kiaurymės paženklintos (nuo 1,5 mm Ø papildomi užrašai ant pačių strypų). Matavimo strypų ilgis 40 mm iki Ø0,99 mm, taip pat 70 mm. Nuo Ø 0,1 mm iki Ø 2,49 mm su dviem nusklembtomis pusėmis, nuo Ø 2,5 mm su viena nusklembta puse.

1 tolerancijos klasė: Koto Ø $\pm 0,001$ mm.

Paskirtis:

Įvairiems darbams įrankių bei įrenginių gamyboje, pvz.: gręžimo tolerancijų matavimui, kiaurymių padėties patikrinimui, atstumo tarp dviejų kiaurymių patikrinimui, krumpliaračių arba sriegių matavimams, taip pat kampo bei profilio tikrinimui ir t.t.

Techninis aprašymas

Nominalieji matmenys	1 - 5 mm
Žingsnis	0,1 mm
Kontrolinių kaiščių kiekis	41
Norma	DIN 2269

Tolerancijos klasė	1
Kietis	60 ± 2 HRC
Medžiaga	Aukščiausios kokybės plienas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S18
Produkto rūšis	Kontrolinis kaištis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/483800-41>