



Remache ciego PolyGrip® de aluminio/acero, paquete grande, Ø del remache/ longitud del vástago (D/L): 3,2/9,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	771010 3,2/9,5
GTIN	4007081700023
Clase de artículo	74D

Descripción

Ejecución:

Los remaches ciegos garantizan una unión permanente y segura de diversos materiales sensibles, incluso cuando solo se puede acceder a uno de ellos.

Forma de cabeza: Cabeza redonda plana = FK; cabeza grande = K.

El remache ciego multigama Polygrip® es un multitallento cuando se trata de cumplir requisitos difíciles y exigentes en un entorno industrial. Ya sea en aluminio, acero o acero inoxidable, en interiores o exteriores, con material de unión duro o blando, diámetros de orificios críticos y tolerancias, el Polygrip® es casi siempre la solución.

Característica:

Amplio rango de sujeción:

Una dimensión Polygrip® puede reemplazar hasta cinco dimensiones diferentes de los remaches ciegos estándar DIN.

Esto supone los siguientes beneficios para usted:

Restricción de tipo.

Reducción de la variedad de tipos en el almacén.

Reducción del riesgo de confusión y de los errores en el procesamiento.

Ventaja:

- **Económico: sustituye hasta 5 dimensiones de remache diferentes.**

- **Excelente alineación del agujero: compensa las imprecisiones del orificio.**
- **Bloqueo seguro del vástago del remache: sin ruidos molestos durante su uso.**
- **A prueba de salpicaduras en ciertas condiciones.**
- **Amplia formación de cabezal de bloqueo para una alta seguridad de conexión.**

Aplicación:

Uso universal.

Material:

Remache hueco – aleación de aluminio; vástago del remache – acero, galvanizado.

Recomendación:**Remaches ciegos GESIPA®, una regla de oro:**

Grosor del material + diámetro del vástago del remache = longitud del vástago del remache

Ejemplo:

Material: Chapa 3 mm + chapa 3 mm + agujero 4 mm = 10 mm longitud del vástago del remache
> da como resultado remaches ciegos 4 × 10.

Descripción técnica

Serie	PolyGrip®
Diámetro de perforación	3,3 mm
Forma de cabeza	FK
Diámetro hueco del remache D	3,2 mm
Número de remaches (piezas)	1000
Abertura de sujeción	1,5 - 6,5 mm
Material de remache mandril	Aluminio, galvanizado
Longitud hueca del remache L	9,5 mm
Material de remache hueco	Aleación de aluminio
Tipo de producto	Remache