

Garant**Pachet promoțional de 3 clicheti reversibii , 1/2 inch cu extractor, 40 dinți****Date comandă**

Numărul de comandă	GG6064 1/2
GTIN	4069515051774
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.

Standard:

Capăt de cheie pătrată conform **DIN 3120-A 12,5** cu bilă cu arc.

DIN 3122-D 12,5**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acționate manual.

Livrare:

3 bucăți clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor cod 640025 1/2.

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Lungimea totală	263 mm

Fișă de date

Număr de dinți	40
Tip produs	Clichet
USP1	3 bucăți clichet comutabil, 1/2 inch cu extractor, 40 dinți

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG6064 1/2