

Garant

TCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7035-2, Velikost: 16T308



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2841 16T308
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T308
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 mm/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vsebina	260958 HB7035-2

Podatkovni list

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4 mm
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,55 mm
število kosov	30
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2841 16T308