

Scheda tecnica

Garant GRIDLINE

Struttura portante con regolazione manuale dell'altezza inclusa, Altezza: 800mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	927001 800
GTIN	4062406107642
Classe articolo	9GG

Descrizione

Esecuzione:

In tubo di acciaio, larghezza 50 mm, con traversa e attacco per la regolazione dell'altezza con passo da 25 mm. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con passacavi per una posa facile e corretta di cavi.

Regolazione dell'altezza 150 mm.

Fornitura:

Struttura portante con regolazione manuale dell'altezza n. art. 927080 Dim. 150.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Le strutture portanti senza parete posteriore o sprovviste di alloggiamento devono essere munite di raccordi a gomito n. art. 927122, in modo da garantire una maggiore stabilità.

L'altezza corrisponde al bordo inferiore del piano di lavoro.

I banchi da lavoro devono essere ancorati per evitarne il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Passo di regolazione dell'altezza	25 mm
-----------------------------------	-------

Scheda tecnica

Larghezza	50 mm
Profondità	700 mm
Per profondità piano	750 mm
Campo di regolazione dell'altezza	800 - 950 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1,5 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo di prodotto	Struttura portante

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/927001-800>