Plot magnétique plat avec protection, AlNiCo, ∅: 19mm

Données de commande

N° commande	085944 19
GTIN	4045197372819
Classe d'article	02A

Description

Exécution:
· **Aimant plat incorporé dans une enveloppe protectrice en acier.**
· **Fixation de l'aimant par le bas via le trou avec logement.**
· **Matériau magnétique thermorésistant jusqu'à 450 °C (réf. 19 jusqu'à 100 °C).**
Utilisation:
Fabrication de dispositifs.

Description technique

Matériau surface	Acier
Hauteur	7,5 mm
Résistance max. à la température	100 °C
∅ trou de fixation	4,5 mm
Force d'attraction	30 N
∅	19 mm

Matériau noyau magnétique	AlNiCo
Type de produit	Plot magnétique