


Scheda tecnica



Riga flessibile di precisione inossidabile, scala incisa a laser, Lunghezza: 1000mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	461400 1000
GTIN	2050001063724
Classe articolo	46R

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio **inossidabile** speciale per molle con bordi rettificati. Esecuzione larga. Bordo superiore e inferiore con scala in millimetri. Ottima leggibilità grazie alla superficie opaca e alla graduazione nitida.

Scala incisa in profondità con raggio laser. **Graduazione di grande precisione.** Superficie opaca. Particolarmente robuste e resistenti all'usura. **Controllate pezzo per pezzo, con codice di identificazione individuale.**

Descrizione tecnica

Larghezza sezione trasversale	30 mm
Lunghezza	1000 mm
Spessore sezione trasversale	1 mm
Taratura	F10
Limite di errore	0,15 mm
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto	Riga