

Garant**Držalo za orodje, z ragljo, v celoti iz jekla, Celotna dolžina: 110mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	148700 110
GTIN	4045197511119
Razred artikla	11K

Opis

Izvedba:

Vpenjalna glava z 2 čeljustma za vpetje orodij s 4-kotnim držalom. Prestavljiv T-ročaj ima utor na obeh straneh, v katerega se zaskoči aretirna kroglica. Ročaj je kromiran. Raglja ima preklap za levi ali desni hod in blokado. **Izvedba v celoti iz jekla** za velike vrtilne momente. Vpenjalo za orodje z natančnim krožnim tekom in ozkimi tolerancami. Vpenjalne čeljusti rezkane in induktivno kaljene za veliko žilavost in optimalno trdoto površine. Patentirana oblika vpenjalne čeljusti, možno tudi natančno in varno vpenjanje vijačnih nastavkov z navojnimi svedri z 1/4-colskim 6-kotnim držalom (npr. art. 676307). Vpenjanje poteka po celotni 6-kotni površini.

Uporaba:

Primerno za vrezovanje navojev na težko dostopnih mestih.

Napotek:

Velikosti 4-kotnikov navojnih svedrov in povrtal drugih velikosti najdete v tabelah posameznih skupin proizvodov.

Tehnični opis

za ročne navojne svedre DIN 352	M4,5 – M12
Ø območja vpenjanja	4,6 - 8 mm

Celotna dolžina	110 mm
Nadomestne čeljusti art. 148710 vel.	110
Material	v celoti iz jekla
Vrsta izdelka	Držalo za orodje