

Garant**Pachet promotional 5× clește pentru instalatori cu ajustare fină cu opritor, negru****Date comandă**

Numărul de comandă	GG6011 250
GTIN	4069515045193
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Articulație introdusă cu protecție de prindere împotriva rănirii prin strivire. **Posibilitate de ajustare fină cu opritor** prin apăsarea unui cap arcuit. Bacuri de prindere crestate, dințate și cu autofixare. Bacuri de prindere crestate, dințate și cu autofixare. În plus, dinți contra-rotativi în partea din spate a fălcii pentru o prindere agresivă. Suprafață fosfatată cu mangan, bacuri rectificate. Mânere cu formă ergonomică cu protecție antialunecare din plastic.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță.

Livrare:

5× clește pentru instalatori cod 706001 ref. 250.

Descriere tehnică

Deschidere pentru țevi	2 inch
Lungimea totală	250 mm
Deschidere pentru hexagon	46 mm
Număr de opritoare cu reglare fină	25

Fișă de date

Suprafață	fosfatat cu mangan, fălci rectificate
Standard	DIN ISO 8976
Model de	fălci de prindere crestate, dințate
Material	Oțel crom-vanadiu
Fără scântei	nu
Reglare rapidă	da
Ajustare fină cu opritor	da
Autofixare	da
Protecție prindere	da
Tip produs	Clește pentru țevi și clește pentru instalatori
USP1	5x clește pentru instalatori cu ajustare fină cu opritor, negru

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG6011 250