

**6-hranný uhlový klúč poniklovaný, Šesthran: 3,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	626037 3,5
GTIN	4045197921123
Trieda položky	62B

Popis**Prevedenie:**

Niklovaný povrch.

Uhlová stopka; podľa normy DIN 911/DIN ISO 2936. Chróm-vanádiová oceľ, čelné plochy opracované na plocho a skosené.

Technický opis

Dĺžka ramien	69,5×25,5 mm
Povrch	poniklovaný
Šesthran	3,5 mm
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač