

**Univerzalni digitalni dubinomjer, mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418770 300
GTIN	2050001670854
Razred artikla	46P

Opis**Izvedba:**

Višenamjenski univerzalni dubinomjer s izmjenjivim mjernim umetcima. Za mjerenje ureza, utora, suženja itd. mjerne površine su najfinije lepane.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Dubinomjer, mjerni uložak s dvostrukom kukom br. 418772 vel. A,1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948.

Mjerni ulošci art. 418772.

Mjerni produžetak art. 418774.

Tehnički opis

Prihvat	RS232C-priključak
Prihvat	USB-priključak
Kalibriranje	A2
Duljina mosta	150 mm
Mjerno područje	0 - 300 mm
Presjek mjerne vodilice	12x4 mm

List s podacima

Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	0,03 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Dubinomjer