

Garant EASYFIX

GARANT easyFix Flex Power, Type: USB



Données de commande

N° commande	957520 USB
GTIN	4069515041355
Classe d'article	91F

Description

Exécution:

Grâce au GARANT easyFix Flex Power, les batteries 18 V de tous les principaux fabricants d'outils électriques deviennent des Powerbanks individuels, de sorte que les batteries peuvent être utilisées pour différentes applications: par exemple, pour charger des appareils électriques (réf. USB) ou pour un réglage en hauteur flexible et rapide d'établis (réf. 12 V). Avec encliquetage sécurisé sur les systèmes de panneaux perforés □ 9x9 mm au pas de 37 mm; également utilisable pour des applications mobiles. La Flex Power Station est entièrement compatible avec le système de batterie CAS sans nécessiter d'adaptateur. Pour les batteries d'autres fabricants d'outils électriques, un connecteur Scangrip 081237 est nécessaire (Milwaukee, Fein, Bosch); pour les batteries d'autres fabricants, recherchez "connecteur Scangrip" dans notre eShop à l'adresse www.hoffmann-group.com. L'interface du système Scangrip Connect offre une protection automatique contre les décharges profondes ainsi qu'une protection contre les surcharges et une surveillance de la température. Avec interrupteur marche/arrêt pour couper l'alimentation de tous les appareils raccordés. Indicateur de niveau de batterie avec 5 barres LED (les niveaux de batterie de 10, 25, 50, 75 et 100% sont affichés). Avec LED d'état: indique lorsqu'un consommateur actif est branché. Les connexions suivantes sont disponibles:

- **1 x USB-C (puissance de sortie maximale de 60 W) PD (Power Delivery): 5 V/3 A; 9 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/3 A et PPS (Programmable Power Supply) 5 V-21 V/3 A,**
- **1 x USB-C PD Power Delivery: puissance de sortie maximale de 15 W; 5 V/3 A,**
- **1 x USB-A (puissance de sortie maximale de 15 W; 5 V/3 A).**

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de Ø < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Fiche technique

Adapté(s) pour:

Batteries AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.

Les connecteurs suivants:

AEG/RIDGID US n° 03.6158C;
BERNER n° 03.6155C;
BOSCH/AMPSHARE n° 03.6140C;
BOSCH GREEN n° 03.6141C;
DEWALT n° 03.6142C;
EINHELL n° 03.6143C;
FEIN n° 03.6144C;
FESTOOL n° 03.6153C;
FLEX n° 03.6145C;
HAZET n° 03.6146C;
HIKOKI n° 03.6147C;
HILTI (21,6 V) n° 03.6157C;
NGERSOLL n° 03.6152C;
MAKITA n° 03.6148C;
MILWAUKEE n° 03.6149;
PANASONIC n° 03.6157;
RIDGID n° 03.6154;
RUPES n° 03.6159;
SNAP-ON n° 03.6151;
WÜRTH n° 03.6150

Livraison:

Avec 2 x plaques de base GARANT easyFix 955820 réf. 2 pour montage sur panneaux perforés.

Remarque(s):

Ne convient pas pour charger des batteries. Les batteries du fabricant doivent être chargées avec les chargeurs d'origine.

Description technique

Nombre d'emplacements de charge pour USB	3
Indice de protection IP	IP 20
Largeur	185 mm
Profondeur	65 mm
Hauteur	125 mm
Poids	0,34 kg
Série	easyFix

Puissance de sortie maximale

90 W

Type de produit

chargeur

#Produits adaptés

No Shop URL available for: 957520 USB