

Garant

12hranná hlavice, 1/4 palce dlouhá, Rozměr klíče: 6mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	631439 6
GTIN	4062406264345
Třída artiklu	61A

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Úzce tolerované klíčové otvory s **profilem HT Drive** šetří hlavy šroubů i matice. Tenkostěnný pro práci i na těch nejužších místech.

Vnitřní šestihran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-L

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Upozornění:

Hlavice 12hranných nástrčných klíčů GARANT a HOLEX jsou dostupné i v palcových velikostech (GARANT: č. 631442; HOLEX: Č. 631452).

Technický popis

Ø na hnané straně	9,3 mm
Délka	50 mm

Technický list

Rozměr klíče	6 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Nástrčné klíče