

Garant**Garderobeskab med drejelåserigel, Antal afdelinger: 4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	949026 4
GTIN	4069515040556
Artikelklasse	91G

Beskrivelse**Udførelse:**

Garderobeskabene har plastglidere i underskabet og et aftageligt sokkelpanel på forsiden. Bagvægge med ventilations-åbninger, låger med håndklædeholder og navneskilt. Lågen kan med få greb skiftes fra højre- til venstrehængt.

Med drejelåserigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke).

Tøjstang med 3 kroge pr. afdeling.

Norm:**DIN 4547****Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 703, låger antracit RAL 7016 **pulverlakeret**.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Vægt	68 kg
Til hængelås	ja

Norm	DIN 4547
Ventilationsåbninger, bagside	ja
Højde	1850 mm
Speciallakering mulig	ja
Ventilationsåbninger, dør	nej
Antal bøjlestænger	1
Lås, udførelse	Drejelåserigel
Skråt tag	nej
Til hængelås med bøjle-Ø op til	6 mm
Pr. afdeling, nyttehøjde	780 mm
Pr. afdeling, nyttedybde	472 mm
Bredde	800 mm
Skabsfronter	Massiv metallåge
Navneskilt	ja
Undersektion, udførelse	Aluminiumsfødder
Antal afdelinger	4
Passer til integralhjeml	ja
Dybde	520 mm
Pr. afdeling, nyttebredde	342 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	225 grader
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produkttype	Garderobeskab

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/949026-4>