

REGO-FIX▲

ER-spændemøtrik til tætningskiver, til ER: 16**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309616 16
GTIN	2050002087545
Artikelklasse	39Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.

Møtrik, overfladebehandlet af hensyn til: Lavere friktionsværdi og **forøget spændekraft** samt høj slidstyrke og korrosionsbestandighed. **Med sekskant** str. 25.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Specialtilbehør:

ER-spændenøgle nr. 309680 – 309740.

Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.

Tætningskiver nr. 309622; 309624; 309628; 309632.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

Teknisk beskrivelse

Maks. tilspændingsmoment	80 Nm
Udvendig Ø D	28 mm
Gevind	M22x1,5

Datablad

Samlet længde L	22,5 mm
Norm	DIN 6499 D
Produkttype	Spændemøtrik