

**Garant****Soustružnický držák Master Eco krátký SVJCR 93°, pro vyměnitelné břitové destičky VC., vpravo****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 261136 16/11  |
| GTIN           | 4067263122593 |
| Třída artiklu  | 21U           |

**Popis****Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

**Upozornění:**

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master Eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

**Technický popis**

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Vhodná vyměnitelná břitová destička          | VC.. 1103..     |
| Délka hlavy L <sub>1</sub>                   | 35 mm           |
| Velikost destiček                            | 11 mm           |
| Série                                        | Master Eco      |
| Funkční šířka L <sub>4</sub>                 | 20 mm           |
| ISO kód držáku                               | SVJCR/L 1616X11 |
| Celková délka L                              | 85 mm           |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269023 1        |
| Velikost stopky                              | 16 mm           |
| Norma                                        | Výrobní norma   |

## Technický list

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Způsob použití   | pravý                      |
| Vnitřní chlazení | ano                        |
| Úhel nastavení k | 93 stupeň                  |
| Použití          | Čelní soustružení          |
| Použití          | Podélné soustružení vnější |
| Druh produktu    | Soustružnický držák        |

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/261136-16/11>