



Bezpečnostní spojka vnitřní závit, Vnitřní připojovací závit: 1/2palec



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080286 1/2
GTIN	7391390292254
Třída artiklu	08A

Popis

Provedení:

Pneumatické **ocelové spojky** mají mnoho výhod oproti standardním mosazným spojkám:

- **Jednoduché ovládání jednou rukou s nízkou silou potřebnou pro spojení.**
- **Vysoký průtok díky minimálním ztrátám tlaku.**
- **Dlouhá životnost díky povrchové úpravě a kaleným komponentám s přísnými výrobními tolerancemi.**
- **Hospodárnost - amortizace maximálně 2 roky.**

Bezpečnostní spojka eSafe odpovídá standardu ISO 4414 a EN 983. Nejprve probíhá odvzdušnění a až poté odpojení (bez švihnutí). Nová, vylepšená obsluha jednou rukou. Průtok: 2250 l/min, maximální provozní tlak 16 bar.

Použití:

K růstu výkonu, zlepšení hospodárnosti a zvýšení bezpečnosti průmyslových zařízení na stlačený vzduch.

Upozornění:

Řada CEJN 320 odpovídá eurostandardu 7.6 (jmenovitý Ø 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilní se všemi běžnými systémy.

Technický popis

Hodnota průtoku	2250 l/min
Maximální provozní tlak	16 bar
Vnitřní připojovací závit	1/2 palec
Materiál	Ocelová spojka

Technický list

Druh produktu

Spojka