

Garant GRIDLINE

Atitraukta apatinė dalis, Kojų aukštis: 800mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927040 800
GTIN	4062406107840
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Iš lakštinio plieno, 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui kas 25 mm. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Su laidų pravadais galima lengvai ir greitai nutiesti laidus / kabelius.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

Kojelių dalims be galinės sienelės ar korpuso reikalingi kampo aptaisai Nr. 927122, siekiant sutvirtinti konstrukciją. Atitrauktų apatinių dalių negalima permontuoti į pagrindus su ratukais. Sumontuoti darbastaliai būtinai turi būti pritvirtinti, kad nenuvirstų.

Techninis aprašymas

Plotis	50 mm
Aukštis	800 mm
tinka plokštėms, kurių plotis	750 mm
Svoris	6,3 kg

Gylis	475 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1,5 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kojos / apatinė dalis

Priedai

GridLine darbastaliai su aukščio kompensavimu Tipas M12	927090 M12
Ratukai, rinkinyje 2 vnt. Tipas 2	927092 2