



Calibro di profondità digitale universale, Intervallo di misurazione: 500mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	418770 500
GTIN	2050001670878
Classe articolo	46P

Descrizione

Esecuzione:

Calibro di profondità universale flessibile con punte di contatto intercambiabili. Per la misurazione di intagli, scanalature, cave, gradini, ecc. Superfici di contatto finemente lappate.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Calibro di profondità, punta di contatto a doppio gancio n. art. 418772 Dim. A, 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948.

Punte di contatto n. art. 418772.

Ponte di appoggio n. art. 418774.

Descrizione tecnica

Sezione trasversale del corsoio	12x4 mm
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia USB
Lunghezza base di appoggio	150 mm
Taratura	A2
Campo di misura	0 - 500 mm

Scheda tecnica

Risoluzione	0,0005 pollici
Risoluzione	0,01 mm
Limite di errore	0,03 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro di profondità