


**Garant****Vorteilspack Rezalna obračalna ploščica SEKT 1204 AFTN, HB725, 50 kos****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2143 UNI
GTIN	4067263132585
Razred artikla	GGN

**Opis****Primerno za:**

GARANT rezkar za plano rezkanje št. 214200, št. 214202 in št. 214205.

**Vsebina:**

50 × 214312 UNI

**Napotek:**Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \text{ maks}} = 3,5 \text{ mm}$ .**Tehnični opis**

Tip	UNI
Vsebina	50
Debelina ploščice E	4,76 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SEKT 1204 AFTN
Zvrst	HB725
Rezalni material	Karbidna trdina

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al > 10% Si	pogojno primerno	450 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	280 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	45 m/min	S
GG(G)	pogojno primerno	170 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

## Ustreznih izdelkov

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/GG2143-UNI>