

**Pachet lanterne de frunte cu LED și acumulator****Date comandă**

Numărul de comandă	GG1493 300
GTIN	4067263137955
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Lampă pentru frunte cu LED, cu con de lumină larg, pentru o iluminare optimă a întregii zone de lucru. Pornire/oprire fără atingere, prin sistemul de senzori cu 2 trepte de iluminare.

Caracteristică:

Conținut: 4 buc.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu USB de încărcare.

Descriere tehnică

Flux luminos treapta 2	300 lm
Durata de iluminare	6 h
Număr de acumulatori incluse	4
Flux luminos	100 lm
Lungimea totală	78 mm

Greutate	111 g
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Zonă ATEX	nu există
Durată de iluminare treapta 2	2 h
Lățimea totală	47 mm
Clasă de protecție IP	IP 65
Tip produs	Lampă frontală

Accesorii

Lanternă de frunte cu LED cu acumulator Tip 300	081493 300
---	------------