




NC vysokotlakový upínač, Typ: 125



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	360565 125
GTIN	4062406401474
Trieda položky	32P

Popis

Prevedenie:

Malé konštrukčné rozmery– Optimálne pomery upínacieho rozsahu k celkovej dĺžke.

Plynulé nastavenie – 100 % upínacej sily v 360°.

Obzvlášť pevné základné teleso z GJS-60, **horná a dolná strana brúsená..**

Presnosť párovania 0,02 mm.

- **Obojstranný závit (M8), na upevnenie dorazu obrobku.**
- **Značka opotrebovania posilňovača**
- **Precízne vyrovnávacie drážky.**
- **Bočný vypúšťací otvor na odvod pilín a chladiaceho prostriedku.**
- **Bezúdržbové vysokotlakové vreteno – Konštantný tlakový výkon prostredníctvom mechanického posilňovača odolného voči opotrebovaniu.**

Poznámka::

- **Úplne zapuzdrené, bezúdržbové a nitridované vreteno.**
- **Zvýšená funkčná bezpečnosť.**
- **Optimalizovaná ochrana proti trieskam.**
- **Minimalizované nároky na čistenie.**

Použitie:

Vodorovne použiteľné. Všestranne použiteľný upínací prostriedok pre obrábacie centrá.

Rozsah balenia:

Vrátane 2x blokovej čeluste a 1x ručnej kľuky.

Zvláštne príslušenstvo:

Upínky č. 360579.

Súprava na vyrovnanie a upevnenie č. 360530.

Bežne vyrábané čeluste napr. č. 361400 – 361660, č. 361295 – 361298.

Doraz obrobku a kľuka č. 360555 a 360800.

Systém rýchlej výmeny čeľustí č. 361293 125 a 361294 125.

Upozornenie:

Rozmery na vyrovnanie nie sú kompatibilné s inými výrobkami.

Technický opis

maximálny rozsah upínania	230 mm
Priečna drážka n H7	20 mm
Celková dĺžka L	441 mm
Upínacia sila do maximálne	40 kN
r	128 mm
Dĺžka základného telesa a	398,5 mm
Rozsah upínania d	48 - 230 mm
Séria	HOLEX NC
g	21 mm
t	62,5 mm
Rozsah upínania b	0 - 182 mm
Výška základného telesa c -0,02	95 mm
Šírka základného telesa B	126 mm
Typ	125ST
Počet závitov pre doraz obrobku	2
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	HOLEX NC
Pozdĺžna drážka I H8	20 mm
Hmotnosť	30 kg
Rozmer cez steny SW	14 mm
Celková výška F	134,5 mm
Druh produktu	Strojový zverák