

Jeu de piges de contrôle dans un coffret en bois Classe de tolérance 2, Type: 8-9**Données de commande**

N° commande	483830 8-9
GTIN	2050001048721
Classe d'article	48A

Description**Exécution:**

En acier spécial pour calibres de haute qualité, trempé (60 ± 2 HRC) et revenu. Les jeux de piges de contrôle sont présentées dans un coffret en bois dans lequel les trous sont gravés (à partir de $\varnothing 1,5$ mm, les piges de contrôle sont aussi gravées). Longueur des piges jusqu'au $\varnothing 0,99$ mm = 40 mm, au-delà, = 70 mm. De $\varnothing 0,1$ mm à $\varnothing 2,49$ mm, deux côtés biseautés, à partir de $\varnothing 2,5$ mm, un côté biseauté.

Classe de tolérance 2: $\varnothing$ pige $\pm 0,002$ mm. 2 coffrets en bois, 100 piges de contrôle réparties sur 2 coffrets.

Utilisation:

Pour travaux sur unités de perçage ou dans la fabrication d'outils et montages, par ex. pour la mesure de tolérances d'alésages, la vérification d'alésages, le contrôle de tolérances d'entraxe entre deux alésages, les mesures de roues dentées ou de pas, la vérification d'angles et de profils, etc.

Description technique

Nombre de piges de contrôle	100
Pas	0,01 mm
Plage de mesure nominale	8,01 - 9 mm

Fiche technique

Norme	DIN 2269
Classe de tolérance	2
Dureté	60 ± 2 HRC
Matériau	Acier spécial pour calibres
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S18
Type de produit	Pige de contrôle

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/483830-8-9>