

Garant**GARANT Master Mute -sisäsorvauspitimen varsi HSK-T värinää vaimentava, HSK-T 63, Varren Ø / hyötypituus L1: 32/294mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265060 32/294
GTIN	4069515026376
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:****Modulaarinen liitântä, sopii muiden valmistajien järjestelmiin (esim. Iscar).****Sopii:**

GARANT Master Mute vaihdettavat leikkuupäät nro 265100 – 265377.

Huomautus:Hyötypituus pitenee kunkin vaihdettavan leikkuupään pituudella L. Käyttö **vain sisäisellä jäähdytyksellä** (lämmönkestävyys enintään 100° C).**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	350 mm
Varren Ø	32 mm
Asennusruuvisarja	269026 5
Sarja	Master Mute
Jäähdytyskanavien lukumäärä	3
Sovitin	HSK-T 63
Tärinä	vaimennettu
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3

Sisäjäähdytys

kyllä

Tuotetyyppi

Sorvauspitimen perusrunko

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/265060-32/294>