



Bussola esagonale da 1/4 pollice esecuzione lunga, Apertura: 12mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 631400 12 |
| GTIN | 4018754000265 |
| Classe articolo | 63A |

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture a tolleranze strette. Non scivolano sui bordi delle viti, perciò le teste di viti e i dadi non vengono danneggiate. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Finitura arrotondata della superficie con profilo **AS-Drive**.

Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

Norma:**DIN 3124-L****Materiale:**

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Lunghezza | 50 mm |
| Ø Lato uscita | 16,5 mm |
| Apertura | 12 mm |
| Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici |
| Norma | DIN 3124 |
| Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
| Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® |
| Superficie | rivestimento al NiCr |

Scheda tecnica

Con profilo AS-drive

sì

Tipo di prodotto

Bussola