

Garant**Opakowanie ekonomiczne, środek do uszczelniania powierzchni 5GP74****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG8067 50
GTIN	4067263136484
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:**

Materiał uszczelniający, który utwardza się po odcięciu dopływu powietrza pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalu.

Typ **5GP74**. Do uszczelniania kołnierzy i powierzchni. Szybko twardniejąca, lekko elastyczna warstwa materiału uszczelniającego.

Cecha szcz.:

Zawartość 3 sztuki

wskazówka:

Materiał, który ma zostać poddany obróbce, należy uprzednio oczyścić środkiem czyszczącym niewymagającym specjalnego oznakowania nr 088004.

Opis techniczny

odporność na odkształcanie ręczne po	5 - 20 min
maks. odstęp	0,25 mm
Demontaż	zwykłym narzędziem
Temperatura zapłonu	100 °C

nadaje się do zastosowania	połączenie kołnierzowe
nadaje się do zastosowania	Uszczelnianie powierzchni
zakres temperatur zastosowania	-55 - 180 °C
temperatura przechowywania	5 - 23 °C
klasa wytrzymałości	średnia wytrzymałość
trwałość od daty produkcji	24 miesięcy
Ilość	50 ml
Gęstość	1,09 g/cm ³
Kształt	ciekły
Lepkość dynamiczna	23000 - 35000 mPas
Właściwości	wodoodporny
Właściwości	fluoryzuje w świetle UV
Baza chemiczna	metakrylan anaerobowy
kolor	pomarańczowy
nadaje się do materiału	metal
Zrównoważony rozwój	GARANT GreenPlus
Seria	GreenPlus
Pewność działania po	3 - 6 h
moment zrywający	10 - 20 Nm
Rodzaj produktu	Środki uszczelniające

Akcesoria

Środek do uszczelniania powierzchni GARANT
GreenPlus5GP74 pojemność 50 ml

088067 50