



Llave acodada hexagonal, larga con recubrimiento de polvo, Hexágono: 1,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	627140 1,5
GTIN	7610733200313
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de **30°**. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada, cromada y con **recubrimiento de polvo**. Cantos ligeramente rotos.

Ventaja:

Localización rápida del destornillador adecuado gracias a la codificación de color llamativa.

Descripción técnica

Superficie	con recubrimiento de pintura en polvo al horno
Longitud de los lados	82×16 mm
Hexágono	1,5 mm
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/627140-1,5>

