

Garant**Opakowanie ekonomiczne, płytko do przecinania / wcinania, 30 sztuk,
HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2732 4
GTIN	4067263097440
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Obszar zastosowania	Wcinanie wewnętrzne, promieniowe
Szerokość skrawania W	4 mm
Tolerancja szerokości skrawania W	±0,04 mm
Zawartość	273704 4
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,08 - 0,26 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7020
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	M

Karta danych

Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	S
ciągłe	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2732 4